

# Umschlüsselungstabelle Temperatursensoren Food: TFP - TSMF (Mini Kopf)



HYGIENIC BY DESIGN

ANDERSON-NEGELE

Alter TFP	TSMF Kopf	TSMF Prozessanschluss	Halsrohr	Messumformer	Elektrischer Anschluss	Anmerkungen
TFP-159	TSMF-Mini Kopf	M03-Gewinde G3/8"	entsprechender TFP ohne Halsrohr (TSBF: Halsrohr optional erhältlich)	0 oder 1	nur M12	mit Überwurfmutter, Sensorspitze Ø 4 mm, Standardfühlerlänge: 68, 148, 198, 234, 238, 249 mm
TFP-160	TSMF-Mini Kopf	G01-Gewinde G1/2"	entsprechender TFP ohne Halsrohr (TSBF: Halsrohr optional erhältlich)	0 oder 1	nur M12	
TFP-160-G1/4"	TSMF-Mini Kopf	G02-Gewinde G1/4"	entsprechender TFP ohne Halsrohr (TSBF: Halsrohr optional erhältlich)	0 oder 1	nur M12	
TFP-160-G3/8"	TSMF-Mini Kopf	M04-FlexAdapt ESF G3/8"	entsprechender TFP ohne Halsrohr (TSBF: Halsrohr optional erhältlich)	0 oder 1	nur M12	mit Überwurfmutter, Sensorspitze Ø 4 mm, gefedert, Standardfühlerlänge: 68, 148, 198, 234, 238, 249 mm
TFP-161	TSMF-Mini Kopf	C02-Cleanadapt G1/2"	entsprechender TFP ohne Halsrohr (TSBF: Halsrohr optional erhältlich)	0 oder 1	nur M12	
TFP-162	TSMF-Mini Kopf	C01-Cleanadapt M12	entsprechender TFP ohne Halsrohr (TSBF: Halsrohr optional erhältlich)	0 oder 1	nur M12	
TFP-163	TSMF-Mini Kopf	C04-frontbündig (mit 3A, nicht komplett frontbündig, 1 mm Eintauchlänge) oder C06-frontbündig (ohne 3A, komplett frontbündig)	entsprechender TFP ohne Halsrohr (TSBF: Halsrohr optional erhältlich)	0 oder 1	nur M12	
TFP-164	TSMF-Mini Kopf	C03-frontbündig (mit 3A, nicht komplett frontbündig, 1 mm Eintauchlänge) oder C05-frontbündig (ohne 3A, komplett frontbündig)	entsprechender TFP ohne Halsrohr (TSBF: Halsrohr optional erhältlich)	0 oder 1	nur M12	
TFP-167...C25	TSMF-Mini Kopf	T05-Triclamp	entsprechender TFP ohne Halsrohr (TSBF: Halsrohr optional erhältlich)	0 oder 1	nur M12	
TFP-167...C34	TSMF-Mini Kopf	T10-Triclamp	entsprechender TFP ohne Halsrohr (TSBF: Halsrohr optional erhältlich)	0 oder 1	nur M12	
TFP-167...C50	TSMF-Mini Kopf	TC1-Triclamp	entsprechender TFP ohne Halsrohr (TSBF: Halsrohr optional erhältlich)	0 oder 1	nur M12	
TFP-167...C64	TSMF-Mini Kopf	TC2-Triclamp	entsprechender TFP ohne Halsrohr (TSBF: Halsrohr optional erhältlich)	0 oder 1	nur M12	
TFP-167...C77	TSMF-Mini Kopf	T25-Triclamp	entsprechender TFP ohne Halsrohr (TSBF: Halsrohr optional erhältlich)	0 oder 1	nur M12	
TFP-167...C91	TSMF-Mini Kopf	TC3-Triclamp	entsprechender TFP ohne Halsrohr (TSBF: Halsrohr optional erhältlich)	0 oder 1	nur M12	
TFP-169	TSMF-Mini Kopf	N01-ohne Gewinde	entsprechender TFP ohne Halsrohr (TSBF: Halsrohr optional erhältlich)	0 oder 1	nur M12	
TFP-179	TSMF-Mini Kopf	M02 FlexAdapt ESF G3/8"	entsprechender TFP ohne Halsrohr (TSBF: Halsrohr optional erhältlich)	0 oder 1	nur M12	mit Überwurfmutter, Sensorspitze Ø 3 mm, Standardfühlerlänge: 37, 59, 83, 97, 160 mm
TFP-180	TSMF-Mini Kopf	G01- Gewinde G1/2"	entsprechender TFP ohne Halsrohr (TSBF: Halsrohr optional erhältlich)	0 oder 1	Festkabel	
TFP-180-G1/4"	TSMF-Mini Kopf	G02-Gewinde G1/4"	entsprechender TFP ohne Halsrohr (TSBF: Halsrohr optional erhältlich)	0 oder 1	Festkabel	
TFP-181	TSMF-Mini Kopf	M04- FlexAdapt ESF G3/8"	entsprechender TFP ohne Halsrohr (TSBF: Halsrohr optional erhältlich)	0 oder 1	Festkabel	mit Überwurfmutter, Sensorspitze Ø 4 mm, gefedert, Standardfühlerlänge: 68, 148, 198, 234, 238, 249 mm
TFP-182	TSMF-Mini Kopf	C02-Cleanadapt G1/2"	entsprechender TFP ohne Halsrohr (TSBF: Halsrohr optional erhältlich)	0 oder 1	Festkabel	
TFP-183	TSMF-Mini Kopf	C01-Cleanadapt M12	entsprechender TFP ohne Halsrohr (TSBF: Halsrohr optional erhältlich)	0 oder 1	Festkabel	
TFP-184	TSMF-Mini Kopf	C04-frontbündig (mit 3A, nicht komplett frontbündig, 1 mm Eintauchlänge) oder C06-frontbündig (ohne 3A, komplett frontbündig)	entsprechender TFP ohne Halsrohr (TSBF: Halsrohr optional erhältlich)	0 oder 1	Festkabel	
TFP-189	TSMF-Mini Kopf	C03-frontbündig (mit 3A, nicht komplett frontbündig, 1 mm Eintauchlänge) oder C05-frontbündig (ohne 3A, komplett frontbündig)	entsprechender TFP ohne Halsrohr (TSBF: Halsrohr optional erhältlich)	0 oder 1	Festkabel	
TFP-199	TSMF-Mini Kopf	M02 FlexAdapt ESF G3/8"	entsprechender TFP ohne Halsrohr (TSBF: Halsrohr optional erhältlich)	0 oder 1	Festkabel	mit Überwurfmutter, Sensorspitze Ø 3 mm, Standardfühlerlänge: 37, 59, 83, 97, 160 mm
TFP-614	TSMF-Mini Kopf	G03-Gewinde G1/4"	entsprechender TFP ohne Halsrohr (TSBF: Halsrohr optional erhältlich)	0 oder 1	nur M12	mit Überwurfmutter, Sensorspitze Ø 3mm, gefedert, Standardfühlerlänge: 36, 61, 75, 93, 100, 105, 115, 120, 130, 140, 160 mm
TFP-814	TSMF-Mini Kopf	G03-Gewinde G1/4"	entsprechender TFP ohne Halsrohr (TSBF: Halsrohr optional erhältlich)	0 oder 1	Festkabel	mit Überwurfmutter, Sensorspitze Ø 3mm, gefedert , Standardfühlerlänge: 36, 61, 75, 93, 100, 105, 115, 120, 130, 140, 160 mm